

Artikelnummer: 131440

Kurzbeschreibung: Trapladder, met wieltjes, 10 treden

Langbeschreibung: Trapladder, met wieltjes, 1-zijdig beklimbaar, van 4 tot 12 treden naar keuze:

Specificaties:

- Lichtmetalen bomen, blauw gepoedercoat
- Hard houten treden, antislip geprofileerd, 80 mm diep
- Afstand tussen de treden: 250 mm

Aantal wieltjes:

- 4 wieltjes voor de ladders van 4 a' 7 treden: ladder kan in de lengterichting verreden worden

- 2 wieltjes voor de ladders van 8 a' 12 treden: de ladder kan als een kruitwagen voortbewogen worden

- Gr. 10
- vert.hoogte tot platform: ca. 2,35 m
- totale boomlengte: ca. 2,95 m
- ladderbr. stavlak: ca. 0,61 m

