

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	
<b>AdBlue® Membranpumpe SB 34</b>	AdBlue® Membranpumpe SB 34 geeignet für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®), Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien.	34 070 87	
Fördermenge: ca 34 l/min. (bei freiem Auslauf) Elektrische Daten: 230V, 50 Hz, 0,4 KW, IP 55 1,8 m Anschlusskabel	AdBlue® Membranpumpe SB 34		
<b>Standard-Füllpistole SSB</b>	Manuelle Zapfpistole mit Edelstahl-Auslauf geeignet für AdBlue®, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien Anschluss mit Schlauchtülle DN 19	34 392 93	
Standard-Füllpistole SSB	Standard-Füllpistole SSB		
<b>Automatik-Zapfpistole ASB</b>	Automatik-Zapfpistole mit Edelstahl-Auslauf geeignet für AdBlue®, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien Anschluss mit Schlauchtülle DN 19	34 395 38	
Automatik-Zapfpistole ASB	Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24		
<b>Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24</b>	zum Nachrüsten von AdBlue® Tankanlagen  Turbinenrad-Zähler mit elektronischem Messprinzip, Messbereich 6-100 l/min, rückstellbar 0,1 bis 99999, Totalanzeige 6-stellig	35 430 06	
Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24	Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24		
<b>SEC-Kupplung mit Schlauchtülle</b>	SEC-Kupplung für AdBlue® Fässer und IBC-Container mit abgewinkelter Schlauchtülle DN 19	34 080 22	
SEC-Kupplung mit Schlauchtülle	Winkelstück 90° mit Überwurfmutter		
<b>Winkelstück 90° mit Überwurfmutter</b>	nötig z.B. zum Anbau an Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24	35 425 66	
Winkelstück 90° mit Überwurfmutter 1" BSP	Zähleranbaustück, gerade mit Schlauchtülle DN 19		
<b>Zähleranbaustück, gerade mit Schlauchtülle DN 19</b>	nötig z.B. zum Anbau an Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24 für 200 l Fass- und IBC-Tankanlagen	35 425 04	
Zähleranbaustück, gerade mit Schlauchtülle DN 19	Zähleranbaustück 90° mit Schlauchtülle DN 19		
<b>Zähleranbaustück 90° mit Schlauchtülle DN 19</b>	nötig z.B. zum Anbau an Turbinenrad-Zähler DIGIMET K24 für mobile Tankanlagen MT-AdBlue®	35 425 35	
Zähleranbaustück 90° mit Schlauchtülle DN 19	EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19		
<b>EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19</b>	Gewebeverstärkter, leitfähiger EPDM-Schlauch DN19 (3/4") schwarz, UV-beständige Industriequalität, max. 20 bar Meterware - Wunschlänge bis max. 50 m	34 621 30	
EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)	<p style="text-align: center;"><i>Neu</i></p>		