

Produktinformation

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30



Beschreibung

Modernes Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Aufgrund synthetischer HC-Grundöle und moderner Additivtechnologie garantiert niedrigviskos und hochscherstabil. Verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Dies führt zu Kraftstoffeinsparung und verlängerter Lebensdauer des Motors. Empfohlen für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF), einschließlich Turbolader und Katalysator.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: High-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL • MB-Freigabe 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

BMW Longlife-01 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	72 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
High-Temperature-/High-Shear-Viskosität	≥ 3,5 ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,5 % CEC L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	6566 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
4 l Kanister Kunststoff	9027 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	6567 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	6568 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	6582 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	6687 D-GB
1.000 l Container	8497 D-GB
1 l lose Ware	6857 D