

Danubio LP Dreiphasig



Standardausrüstung:

- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8 mit rotierender Kupplung).



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 2015 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

Sonderzubehör

- 6.608.0021 Hochdruckschlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch

DETAILS SEITE 9



Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung.
- Drei Keramikkolben, linearer Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl. • Niedrigspannung und verzögertem Vollstop • Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung. • Druckregler • Manometer in Glycerinbad. • Schlauchtrommel (Sonderzubehör). • Zubehöralter. • Netzkabelhalter • Ergonomischem Griff.

	Danubio 1515 LP	Danubio 2015 LP
Art.-Nr.:	8.659.0012	8.659.0013
Betriebsdruck/max.	150 bar - 2175 psi	200 bar - 2900 psi
Durchsatz	900 l/h - 3,96 GPM	900 l/h - 3,96 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MPW3/1450 U/min	MPW3/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	76x41x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x41x75cm / 44 kg - 96,8 lbs