



19" 7-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt

Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE

Part No.: 714006

EAN-13: 0766623714006 | UPC: 766623714006

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19" Schränken und Wandverteilern montieren.

Merkmale:

- Anzahl Steckdosen: 7
- Stromeingang: linksseitig
- Montage: Front
- Steckertyp: IEC 60884
- Kontrollfunktionen: keine
- Schutzfunktionen: Überspannungsschutz
- Farbe & Material: schwarzes Aluminium
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

- 1,5 HE Rackmount
- Steckertyp: IEC60884
- Anzahl Steckdosen: 7
- Überspannungsschutz
- Kabelspezifikation: Standard-Stromkabel, 3 m
- Abmessungen: 482 x 44 x 62 mm (L x B x H)
- Nennspannung: 250 V
- Max. Ausgangsstrom: 16 A
- Entflammbarkeit: Geprüft und klassifiziert gemäß UL 94 V-0

Dieses Produkt ist auch in folgenden Varianten verfügbar:

- #714914 - 1 HE, 6-fach mit Netzschalter
- #711432 - 1,5 HE, 6-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter
- #713962 - 1,5 HE, 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz

- #715140 - 1 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz
- #714006 - 1,5 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz
- #714037 - 1 HE, 8-fach
- #715126 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter
- #713986 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter und Überlastschalter
- #715133 - 1 HE, 9-fach mit Netzschalter
- #714044 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Netzschalter und Überlastschalter
- #711449 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Leitungsschutzschalter
- #714051 - 2 HE 15-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter

