



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 4, colore trasparente, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 4 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 7,10 litri / 3,56 litri
- Portata 20 kg/Carico impilabile: 167 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 1 supporto per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori longitudinali cod. art. 674005
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 4 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale $10^3 - 10^6$ ohm
- P=profondità= 332 mm, L=larghezza=207 mm, A=altezza=155 mm
- Dimensioni interne: 290x170x144 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	674700
GTIN	4007228674705
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	12

Colore	trasparente
Volume in L	7,10
Peso (kg)	0,39
P x L x A (mm)	332 x 207 x 155

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
P x L x A (mm)	334 x 422 x 681

Peso lordo unità di imballaggio kg	4,68
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	18
Numero di strati	3
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,193

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	104,24