

Especificaciones del producto

951100

Embudos HD-PE 168 mm con ojal

Con borde antirreboso y tamiz, color natural

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con argolla de suspensión y nervios de evacuación de aire en el extremo del embudo
- con borde antirreboso (protección salpicaduras) y colador fino de latón (intercambiable) Ø del inserto de tamiz = 50 mm
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Pieza de repuesto: Inserto del tamiz (ref. 958100)
- e = Ø de la abertura del embudo = 168 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 17 mm
- Capacidad 1,0 L



Unidad de la orden	Pieza
Ancho	168
Fabricante	hünersdorff
Ubicaciones	6
EAN	4007228701333
UE	10
Pedido mínimo	10
Peso bruto Pal kg	79,93999999999999
Unidad / Palé o caja	540
Bolsa en caja de cartón	0
Longitud caja de cartón	375
Peso bruto UE kg	1,11
Total cajas de cartón	54
Volumen m3	0,034425
Cajas de cartón por ubicación	9
Ancho caja de cartón	255
Color	Natural
Longitud Pal	1,2
Peso UE	0,310
Unidad / Ubicación	90
Altura caja de cartón	360
bruto kg	0,11
neto kg	0,08
Volumen L	1,00
Altura	199
Altura Pal	2,31
Ancho Pal	0,8
Profundidad	168