

ZARGES

Arbeitspodest

Z500 Seventec 502

Podest Höhe x Breite x Tiefe 990 x 600 x 300 mm, Aufstieg beidseitig, Aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139490



ZARGES Arbeitspodest Z500 Seventec 502

Aufstieg beidseitig






Arbeitspodest

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 990 x 600 x 300 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,99 m
- Aufstieg beidseitig
- Stufentiefe 85 mm
- Aus Leichtmetall
- Stufen-Holm-Verbindung 7-fach befestigt
- Erhöhte Stabilität durch Auflagesteg in der Stufenmitte
- Sichere Anwendung durch beidseitige, starre Verbindung
- Gewicht 10,3 kg
- TÜV geprüft

Technische Details

Steigtechnik	Arbeitspodest	Tiefe Stufen	85 mm
Material	Leichtmetall	Sprossen-/Holmverbindung	7-fach befestigt
Nutzung	beidseitig	Verstärkung	Auflagesteg in der Stufenmitte
Höhe Podest	990 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	beidseitige, starre Verbindung
Breite Podest	600 mm	Sicherheitsbügel	nein
Tiefe Podest	300 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 4	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Gewicht	10,3 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz