

## Moravia


### Rammschutzpoller SWING

Für den Außenbereich geeignet, Höhe 665 mm, rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Artikelnummer: 141913



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Rammschutz-Poller SWING

### für den Außeneinsatz

Rammschutzpoller



- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe 665 mm
- Rohrdurchmesser 159 mm
- Wandstärke 4,5 mm
- rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
- Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

## Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Rohrform	rund
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Rammschutztyp	Rammschutzpoller	Rammschutz Funktion	rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
Einsatzort	Außenbereich	Material	Stahl
Höhe	665 mm	Oberfläche Rammschutz	verzinkt //

		kunststoffbeschichtet
Durchmesser Rohr	159 mm	Farbe Rammschutz gelb/schwarz
Wandstärke	4,5 mm	Gewicht 17 kg

## Zubehör

142014		Bodenrohr für Rammschutzpoller, Ausgestattet mit Schrauben, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
210744		Spezialdübel für Säulenschutz, Ausgestattet mit Schrauben

## Dazu passt auch ...

141965		Leitzylinder, Form rund, Höhe x Durchmesser 1000 x 100 mm, aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend, selbstaufrichtend und überfahrbar, ohne Fuß
304038		Sperrpfosten, Form rund mit Flachkopf, Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm, aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß, feste Ausführung, Zum Einbetonieren
505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot