

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500
mm, Etage(n) aus Holz in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203199



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg

Etagenwagen






- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1060 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz in Buche
- Etage(n) mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung



- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details









Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	850 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	500 mm	Bereifung	TPE
Höhe	990 mm	Rad-Ø	160 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Material Etage(n)	Holz	elektrisch leitend	nein
Farbe Etage	Buche	klappbar	nein
Etage(n) Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Länge	1060 mm	Gewicht	44,05 kg
Breite	600 mm		

Zubehör

203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203210		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 850 x 500 mm, aus Holz in Dekor Buche
203213		Kasten für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 60 x 850 x 500 mm, aus Holz

203216		Räder mit Luftbereifung, Bereifung Luft, Traglast 225 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau