


hofs

## Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 300 mm, Feldlast 360 kg / Fachlast 60 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 715961



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Akten-Schraubregal

### Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 300 mm
- Feldlast 360 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, ohne Abdeckboden / 5 Ordnerhöhen für 45 Ordner
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben), Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Abdeckboden	nein
Regaltyp	Aktenregal	Fachbreite	750 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Fachtiefe	300 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Ordnerkapazität	45 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1850 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	750 mm	Feldlast	360 kg
Tiefe	300 mm	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Ordnerhöhen	5 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	60 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Nutzung	einseitig	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	12,13 kg
Regal Ausstattung	Böden		

## Zubehör

716534



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß