

# KERN EG 220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

# KERN®



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	220000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	2 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität:	2 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	220 g
Wägeeinheiten:	tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct tl (Tw) oz ozt

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,700 cm
-----------------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	20 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	1 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	10 mg
Zählaufösung:	220000

## Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Eichung:	965-216

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	320 x 410 x 230 mm
Bruttogewicht:	3,200 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,900 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	182 x 235 x 65 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	174 x 144 x 105 mm

# KERN EG 220-3NM




Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Windschutz optional:	ja
Wägefläche (d):	118
Wägeraum (BxTxH):	158 x 130 x 78 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

