

# LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST, 3 m

<b>Numéro d'article</b>	21.08.2453	<b>LEONI</b>
<b>Constructeur</b>	LEONI	
<b>Référence constructeur</b>	21.08.2453	



## Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrle céramique, beige
- Connecteurs ST Suhner: connecteurs avec amorti, baïonnette avec sécurité en cas de torsion, fêrle céramique
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

### Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	3 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non

Diamètre de fibre	50/125µm OM4
-------------------	--------------

Raccordement	LC / ST
--------------	---------

Type de connecteur face 1	LC
---------------------------	----

Type de connecteur face 2	ST
---------------------------	----

Embout de soulagement en aramid	oui
---------------------------------	-----

Câble LSOH	oui
------------	-----

Résistance à la pression	400 N
--------------------------	-------

Résistance à long terme (en N/cm <sup>2</sup> )	200 N/dm
---	----------

Hauteur du colis	20 mm
------------------	-------

Largeur du colis	120 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	190 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.056 kg
-----------------	----------