

Artikelnummer: 129441

Kurzbeschreibung: Doppel-Stirnwandwagen,
1000 x 700 mm

Langbeschreibung: Doppel-Stirnwandwagen:
MultiVario-Transporter - vielfach veränderbar,
austauschbar und ergänzbar. Die Systemteile
werden einfach in das Basiselement eingesteckt
und festgeschraubt. Aus Stahlrohr und Profilstahl
geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft
oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Plattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche
Bucheдекор. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-
Bereifung, Naben mit Rollenlager. Mit fetra-
Zentralbremssystem TOTALSTOP* gemäß der
Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 600 mm Außenmaße: L 1180 x B 609 x H 990 mm

Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-ø 200 x B 40 mm Ladefläche 1000 x 700 mm Außenmaße: L 1180 x B 709 x H 990 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-ø 200 x B 40 mm

Ladefläche 1200 x 800 mm Außenmaße: L 1380 x B 809 x H 990 mm

Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-ø 200 x B 40 mm* TOTALSTOP - das fetra-
Zentralbremssystem innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra
entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen.
Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen
sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten
Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal
jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der
Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar
innovativ: Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider
Lenkrollen blockiert komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des
Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich ergonomisch: Leicht zu lösende
Bremsen durch große Bodenfreiheit des Pedals sicher: Radfeststeller aus Gummi.
Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



EAN/GTIN: 4017976225227