

N 70, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
EDELSTAHL
S127YCS04E



Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Intelligent Programme: Einstellungen für personalisierte Spül- und Trocknungszyklen auf Basis Ihres Feedbacks.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:A
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:54 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
 Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 38.6 kg
 Bruttogewicht: 40.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242004279372
 Gerätetyp: Unterbaufähig



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette

N 70, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
EDELSTAHL
S127YCS04E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmtdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 70, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
EDELSTAHL
S127YCS04E

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm