



Produktdatenblatt

Luxembourg

099S/U52Z 200NM

dura**plus**®











Artikelnummer 8103285
EAN-Code 4012789590814
Herkunftsland Deutschland
Warentarifnummer 83024150
Gebrauchs-Kategorie 2

Korrosionsbeständig- 3 keit

keit Nocken Durchmesser 10 mm

Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32 mm

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32 mm vorst. stehmaß

Rastung in ° 90°
Schließung Druckzyl. 4W1323
Schrauben ohne Schrauben
Farbe F1 Aluminium silber-

farben
Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 2

Fackeinheit 2 Karton 20

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

