



Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 SHORT, Sockel: G5

Kompakt und schlank - ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration


- **Energieeffizienzklasse:** G
- **Lebensdauer:** 10.000 Stunden
- **Bauform:** T5, stabförmig, kurz
- **Spannung:** 230 Volt ~ 50 Hz
- **Dimmbar:** nein
- **Quecksilbergehalt (max.):** 2,5 mg
- sehr guter Lichtstromerhalt: >90% über die gesamte Lebensdauer
- Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG QUICKTRONIC)
- Abgabe nur in ganzen VE's

Anwendungsbeispiele:


- Bürobeleuchtung
- Shopbeleuchtung
- Supermärkte und Warenhäuser
- öffentliche Gebäude
- Industriebeleuchtung
- Straßenbeleuchtung




Symbolbild: Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 SHORT




Energieeffizienz-Label 63000757



Energieeffizienz-Label 63000758



Energieeffizienz-Label 63000760



Energieeffizienz-Label 63000761

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
8,0 Watt		430 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	8,00 kWh / 1.000h	G	16 mm	288 mm	241623	63000758
13,0 Watt		950 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	14,00 kWh / 1.000h	G	16 mm	517 mm	008967	63000760
		950 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	14,00 kWh / 1.000h	G	16 mm	517 mm	241647	63000761