


Notleuchten sind im Brand- oder Krisenfall die sicheren Wegweiser ins rettende Freie. Die Notleuchten aus dem DENIOS-Programm sind gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108 zertifiziert.

Notleuchte Standard LED

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über mehrfarbige LED
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- geprüfte LED Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden

Notleuchte in modernem Design mit eloxiertem Aluminiumgehäuse (RAL 9006 aluminiumgrau). Für Anwendungen in Büros, Hotels, Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen. Acrylglascheibe mit Piktogramm

- 3 Stunden Leuchtzeit
- Erkennungsweite: 27 m
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 40
- hochwertiger NI-MH-Akku



Bestell-Nr. 209-581-62

Notleuchte Standard LED, BxTxH (mm) 274 x 40 x 213, zur Deckenmontage



Bestell-Nr. 209-580-62

Notleuchte Standard LED, BxTxH (mm) 274 x 44 x 195, zur Wandmontage



Bestell-Nr. 209-582-62

Notleuchte Standard LED, BxTxH (mm) 274 x 40 x 520, zur Pendelmontage

Not- und Sicherheitsleuchte EX-geschützt

- für Innen und Außen verwendbar
- perfekte Lichtverteilung durch eingebautem Reflektor
- wartungsfreundlich und langlebig

Zur Wand- und Deckenmontage. Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat weiss, Abdeckung transparentes Polycarbonat.




Für die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen in den Ex-Zonen 2 und 22

- 3 Stunden Leuchtzeit
- Erkennungsweite: 26 m
- inkl. TC-SEL (2G7)-11 W Leuchtmittel
- Zündungsart: EX II 3GD EX nR tD A II T6 T 45° C
- Schutzklasse I
- Schutzart: IP 66
- hochwertiger NI-MH-Akku
- Abmessungen: B x T x H (mm) 338 x 105 x 186



Bestell-Nr. 209-583-62



Not- und Sicherheitsleuchte Classic LED


- zur Wand- und Deckenmontage

Bestell-Nr. 209-579-62



Notleuchte Classic LED

- Rettungszeichenleuchte mit Gehäuse aus Kunststoff weiß
- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2 x LED, inkl. Prüftaster und LED-Leuchtmittel
- 3 Stunden Leuchtzeit
- Erkennungsweite: 14 m
- Schutzklasse II
- Schutzart: IP 54
- Abmessungen (B x T x H): 360 x 90 x 110 mm
- hochwertiger NI-MH-Akku




Not- und Sicherheitsleuchte Standard

- für die Anwendung in feuchten und staubigen Räumen wie z.B. Lagerhallen oder Parkhäusern
- besonders bruchsichere und stabile Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat mit transparenter Abdeckung

- Wechsel von Bereitschafts- auf Dauerschaltung möglich
- zur Wand- und Deckenmontage
- 3 Stunden Leuchtzeit
- Erkennungsweite: 20 m
- Schutzklasse I
- Schutzart: IP 65
- hochwertiger NI-CD Akku
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 75 x 115 mm
- inkl. 1 x T5-8 W Leuchtmittel



Bestell-Nr. 209-578-62



Standardsatz Piktogramme (für alle Not- und Sicherheitsleuchten serienmäßig im Lieferumfang enthalten)



Stableuchten

- Einhand-Betätigung, auch mit Handschuhen
- Handliche Stableuchte für z.B. Kontroll- und Inspektionsgänge
- Zugelassen für Ex-Zonen 1, 2, 21, 22

- Lichtkegel fokussierbar
- höchste Lichtausbeute bei geringer Batterieleistung
- Schutzart IP 66 nach EN 60529
- Entsprechen den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 94/9/EG
- Kratzfestes Mineralglas



Typ	Mini Xenon 2,3 V	Mini-L 1 W	Maxi Halogen 2,8 V	Maxi-C Halogen 2,8 aufladbar
Leuchtdauer [h]	8	8	12	7
Leuchtweite [m]	10	15	25	25
Leuchtmittel	XENON	LED	HALOGEN	HALOGEN
Leuchtstärke (Lumen)	10	15	17	17
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	II 2 D Ex tD A21 IP66 T56 °C II 2 G Ex e ib IIC T4	II 2 D Ex tD A21 IP66 T 85 °C II 2 G Ex e ib IIC T4	II 1 D Ex tD A20 IP65 T90 °C II 2 G Ex e ib IIC T4	II 2 D Ex tD A21 IP65 T57 °C II 2 G Ex e ib IIC T4
Länge Außen [mm]	154	208	220	220
Bestellnummer	218-712-62	218-713-62	218-714-62	218-715-62
Bestellnummer Ladegerät für Maxi-C Halogenlampe	-	-	-	218-718-62

Hand- und Rohrleuchten

- Zugelassen für Ex-Zonen 1,2,21,22
- hohe Lichtausbeute und Lebensdauer durch POWER LEDs

- für den sicheren Einsatz z.B. in Werften, Industrieanlagen, Petrochemie usw., Schutzart IP 68
- schlagfestes Schutzrohr aus Polycarbonat
- öfeste Zuleitung, 10 Meter lang
- Rohrleuchten sind zur festen Montage geeignet



Ausführung	Handleuchte 24 V	Handleuchte 42 V	Handleuchte 230 V	Rohrleuchte 24 V	Rohrleuchte 42 V	Rohrleuchte 230 V
Leuchtstärke (Lumen)	550	550	550	600	600	600
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb	II 2 D Ex tb IIC T105°C Db IP II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb
Länge Außen [mm]	600	600	600	495	495	495
Bestellnummer	218-203-62	218-204-62	218-202-62	218-207-62	218-208-62	218-206-62