

Hanselifter élevateur MES100-15

force 100 kg, plateforme longueur x largeur 470 x 600 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, galets de fourche avec bandage polyuréthane, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 135 mm

Numéro d'article: 149145



Hanselifter Élévateur MES100-15

Force 100 kg

élevateur

- force 100 kg
- plateforme longueur x largeur 470 x 600 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane
- galets de fourche avec bandage polyuréthane
- roulettes pivotantes avec freins
- hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 135 mm
- en acier en bleu
- commande de levage manuellement par manivelle
- hauteur x longueur x largeur 1830 x 840 x 600 mm
- poids 48 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau de plateforme	PVC
type de chariot de levage	élevateur	hauteur	1830 mm
charge	100 kg	largeur	600 mm
largeur de plateforme	600 mm	longueur	840 mm
longueur de plateforme	470 mm	rayon de braquage	800 mm

hauteur de levage (max.)	1500 mm	matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane
hauteur de levage (min.)	135 mm	matériau galets de fourche	polyuréthane
commande de levage	manuellement par manivelle	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
commande du mécanisme de rouleme	manuel	couleur	bleu
matériau	acier	Poids	48 kg