







produits dan			
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	60 l	rehausses	paroi perforée et 2 barres de poussée
capacité	fût 1 x 60 litres	soubassement	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, fourreaux de fourche
entreposage	vertical	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	1775 mm	gerbable	non
largeur	590 mm	roulant	oui
profondeur	570 mm	exécution couleur	galvanisé
matériau	acier	certification	conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP)
surface	galvanisé	Poids	54 kg
équipement bac de rétention	caillebotis		

Accessoires

185767		Porte-outils pour bac de rétention, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
185768		Bac de récupération pour bac de rétention, avec support pour pistolet de soufflage, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm