

fetra **rouleur de palettes** **GREY EDITION**

force 750 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur de charge 282 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 215363



fetra Cadre roulant pour palettes GREY EDITION

Force 750 kg

rouleur de palettes



- force 750 kg
- plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm
- hauteur de charge 282 mm
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	Ø de roue	200 mm
type de rouleur	rouleur de palettes	disposition des roues	rectangulaire
charge	750 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	282 mm	hauteur	329 mm
longueur de plateau	1210 mm	longueur	1255 mm
largeur de plateau	810 mm	largeur	855 mm
plateforme	ouvert	matériau	acier
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	surface	finition peinture époxy
barre directrice	en accessoires (non compris)	couleur	gris anthracite // RAL7016
pneumatique	TPE	norme	EN 1757-3 (frein)
roulement	roulement rainuré à billes	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	34 kg

Accessoires

215366		Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, en tube d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
215367		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur 370 mm