

## Cascoo

### Roue encastrable ESD

force 140 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en Acier

Numéro d'article: 243637



#### Roue encastrable ESD

- force 140 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en Acier
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	roulement à rouleaux
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	oui
modèle	Roue	frein	sans
charge	140 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	Longueur de moyeu	59 mm
Diamètre de roue	200 mm	Poids	1,93 kg
matériau de jante	Acier		

