

LISTA

armoire à tiroirs

Selection

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 717 x 725 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec Key Lock, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 508564



LISTA



10 YEARS WARRANTY



LISTA Armoire à tiroirs Selection

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 717 x 725 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec fenêtre transparente pour inscription
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension











- verrouillable avec Key Lock
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	75 kg
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1000 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	717 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	725 mm	champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	8 pièce	système de fermeture	Key Lock
nombre x hauteur tiroirs	1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 50 mm	1 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 150 mm	2 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	Poids	134 kg

Accessoires

508607		kit de séparateurs pour tiroirs, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 612 x 612 mm
508610		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 21 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 612 x 612 mm
508611		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 21 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur x profondeur 75 x 612 x 612 mm
508612		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 21 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 612 x 612 mm
508613		kit de bacs de rangement, composé de 36 bacs, 16 x l x P 75x75 mm, 16 x l x P 150x75 mm, 4 x l x P 150x150 mm, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 612 x 612 mm
508614		kit de bacs de rangement, composé de 36 bacs, 16 x l x P 75x75 mm, 16 x l x P 150x75 mm, 4 x l x P 150x150 mm, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur x profondeur 75 x 612 x 612 mm
508615		kit de godets, 16 godets (3 pièces) + 60 séparateurs de godets, convient pour hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 612 x 612 mm, en rouge
508635		kit de séparateurs pour tiroirs, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 36 x 36 E = 612 x 612 mm, hauteur frontale 200 mm

Cela s'adapte aussi ...

		
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge