

Informazione prodotto

11 82 130

Cesoia spelacavi per elettronica



- Per il taglio e la spelatura di conduttori singoli, multipli e a fili sottili con sezione fino a 0,75 mm²
- Testa di taglio appuntita al di sopra del foro spelafilo, per un taglio preciso di fili metallici sottili in spazi ristretti
- Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno
- Con molla di apertura
- Acciaio speciale per utensili, temperato ad olio

MM

Generico

Art. No.	11 82 130
EAN	4003773071648
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	85 g
Dimensioni	140 x 76 x 18 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura in millimetri quadri	0,01 – 0,75 mm ²
Valori di spelatura (diametro)	Ø 0,03 — 1,0 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

