

Broszura informacyjna

20 01 125

- Szczęki płaskie, krótkie, szerokie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	20 01 125
EAN	4003773033875
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	80 g
Wymiary	125 x 51 x 11 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Długość szczęki (L3)	27,0 mm
Szerokość główki (W3)	14,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

