

Broszura informacyjna

83 10 015

Klucz nastawny do rur 90°

DIN 5234

- Wzór szwedzki
- Szczęki wygięte pod kątem 90°
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna

Nr art.	83 10 015
EAN	4003773014195
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	1.415 g
Wymiary	420 x 67 x 24 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres pracy	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/8 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 60 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 1/2 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

