

## Broszura informacyjna

97 43 06

### Szczypce do zagniatania typu Crimp System

Do wymiennych matryc zagniatających



- Z zamontowaną matrycą do zagniatania izolowanych końcówek i wtyków kablowych
- Tylko jedno narzędzie do 1000 zastosowań przy zagniataniu
- Niemal równoległy ruch zagniatania
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Wzmocnienie zastosowanej siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Ergonomiczne rękojeści
- Pozycjoner do precyzyjnego ustawiania zaciskanych wtyków
- Matryce do zagniatania do zastosowań wykraczających poza oferowany asortyment dostępne są na zamówienie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	97 43 06
EAN	4003773031048
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	610 g
Wymiary	200 x 96 x 18 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Szczypce do zagniatania typu Crimp System do końcówek izolowanych
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych