


fetra steekwagen

draagvermogen 300 kg, steekplaat breedte x diepte 250 x 250 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met luchtbanden op kunststof-velg

Artikelnummer: 119157



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Steekwagen

Met grote, inklapbare staalbuizen steekplaat

steekwagen



- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 250 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar

- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	ja
type kar	steekwagen	banden	lucht
draagvermogen	300 kg	wiellager	rollager
breedte schep	250-320 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	250-500 mm	materiaal velg	kunststof
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	580 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	brijantblauw // RAL5007	levering	gedemonteerd
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	16,5 kg
klapfunctie	steekplaat		

Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar