

Rollcart chariot-armoire

force 600 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1150 x
700 mm, plateforme en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL7035 gris
clair/RAL5010 bleu gentiane, avec 1
armoires, hauteur x longueur x
largeur 950 x 1250 x 700 mm, avec
bandage TPE



Numéro d'article: 158104

Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 600 kg

chariot-armoire

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec 1 armoires
- hauteur x longueur x largeur 950 x 1250 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
charge	600 kg	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	1150 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire	matériau	acier/bois
matériau de plateforme	bois	conducteur d'électricité	non
armoire	1 pièce	poignée	1 pièce
nombre d'armoires	1 pièce	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	950 mm	surface	finition peinture époxy
nombre de plateaux	2 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
longueur	1250 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	700 mm	Poids	87 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal