

Rollcart chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 500
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158127



Rollcart Chariot à plateaux

Force 150 kg

chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1070 x 980 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
rehausses	2 ridelles (grille)	pneumatique	TPE
longueur de plateau	800 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	500 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1070 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de boîtier	acier
charge	150 kg	poignée	1 pièce
matériau plateau(x)	bois	rabattable	non
matériau	acier/bois	disposition des roues	rectangulaire
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
longueur	980 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	500 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	non	Poids	32 kg

Accessoires

158407



4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal