

**KERN**


## platform-weegschaal

platform van RVS, breedte x diepte  
522 x 406 mm, weegbereik van 150  
kg, afleesbaarheid in 5 g stappen

Artikelnummer: 158975



**KERN**



## KERN Platformweegschaal

KERN platform-weegschaal




- platform van RVS, breedte x diepte 522 x 406 mm
- weegbereik van 150 kg
- afleesbaarheid in 5 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 100 x 522 x 406 mm
- Met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weeenheden, Hold, Pre-Tare
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk

### Technische details

type weegschaal	platform-weegschaal	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
materiaal platform	RVS	weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor

		printer of pc
platformbreedte	522 mm	hoogte 100 mm
platformdiepte	406 mm	breedte 522 mm
weegbereik	150 kg	diepte 406 mm
afleesbaarheid	5 g	telfunctie ja
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weegeenheden, Hold, Pre-Tare	tarreren ja
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	gewicht 16,8 kg

## Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd