

ZARGES industriële trap

bordes hoogte 1,25 m, 5 treden met profiel (incl. bordes), trede breedte x diepte 600 x 175 mm, 60° helling, van aluminium, met corrosiebeschermende zinklaag, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 215157



ZARGES Industrietrapp

industriële trap


- bordes hoogte 1,25 m
- trap eenzijdig
- 5 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 600 x 175 mm
- 60° helling
- uitlading 0,77 m
- van aluminium, met corrosiebeschermende zinklaag
- veilig in gebruik door leuning
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wandconsoles en voeten
- gewicht 20,66 kg
- conform DIN EN ISO 14122

- 10 jaar garantie




Technische details

stijgtechniek	trap	belastbaar tot	300 kg
materiaal	aluminium	treden belastbaar tot	150 kg
kanteling	60 °	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
hoogte sokkel	1,25 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	5	oppervlak	verzinkt
type trede/sport	treden met profiel	oppervlak treden	verzinkt
breedte treden	600 mm	bevestigingstype	2 wandconsoles en voeten
diepte trede	175 mm	norm	DIN EN ISO 14122
uitlading	0,77 m	garantie	10 jaar
gebruik	eenzijdig	levering	voorgemonteerd
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	20,66 kg
verrijdbaar	nee		

Gerelateerde Producten

215169		leuning voor industriële trap, 60° helling, Voor 5 treden, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel