

Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm, tafelblad van beuken-multiplex, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot



bedrunka+hirth
Technische fiche van de Bedrunka + Hirth Werkbank

Artikelnummer: 225695



Bedrunka + Hirth Werkbank

onmisbaar in het dagelijkse leven in de werkplaats

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van beuken-multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 lade, 1/2 legbord
- links 1 lade
- midden 1/2 legbord
- laden hoogte 1x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekkade
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal

- 3 jaar garantie




Technische details




meubeltype	tafel	nuttige breedte lade	450 mm
type tafel	werkbank	nuttige diepte lade	600 mm
uitvoering frame	4 voeten	draagvermogen lade	100 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %
hoogte	860 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
breedte	2000 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	750 mm	greep	greeplijst
dikte plaat	40 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
draagvermogen	100 kg	materiaal plaat	beuken-multiplex
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak plaat	geolied
elektrisch geleidend	nee	kleur plaat	beuken
werkbank uitrusting	1 lade, 1/2 legbord	materiaal onderstel	staal
onderbouwelementen links	1 lade	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen midden	1/2 legbord	verrijdbaar	nee
laden aantal	1 stuks	garantie	3 jaar
laden aantal x hoogte	1x150 mm	gewicht	89 kg

Gerelateerde Producten

504381		lade-indelingsset voor werkbank, 6 lengteverdeler + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504383		lade-indelingsset voor werkbank, 9 lengteverdeler + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504394		geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 450 x 600 mm

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm