

rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1400 x 620 x 1500 mm, nuttige hoogte 1190 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, frame van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met elastiekbanden op polyamide-velg



Artikelnummer: 244029






rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1400 x 620 x 1500 mm
- nuttige hoogte 1190 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur
- afsluitbaar
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiekbanden op polyamide-velg

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	rolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur	afsluitbaar	ja
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1400 mm	banden	elastiek
lengte	620 mm	materiaal velg	polyamide
breedte	1500 mm	wiel-ø	125 mm
nuttige hoogte	1190 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	plafond	nee
materiaal platform	draadgaas	gewicht	59 kg
oppervlak platform	galvanisch verzinkt		

Gerelateerde Producten

244034		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 1500 x 620 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 40 mm hoog frame, van staal, galvanisch blauw verzinkt
244035		opzetelement voor rolcontainer, hoogte x breedte 150 x 460 mm, voor rolcontainer, van draadgaas galvanisch blauw verzinkt
244036		laadbord, draagvermogen 500 kg, lengte x breedte 620 x 1500 mm, van staal galvanisch blauw verzinkt, met elastiek-banden