

Scangrip bouwlamp JUST CONNECT BASIC

30 lamp LED, met haak, straalhoek
110 °

Artikelnummer: 254547



3 YEARS
WARRANTY



bouwlamp

- hoogte x lengte x breedte 62 x 158 x 79 mm
- 30 lamp LED
- met haak
- brandduur 9 - 18 h
- straalhoek 110 °
- in 2 trappen dimbaar
- Draaibaar via twee assen
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie



| | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| gereedschapstype | industrielamp | lampkop uitvoering | Draaibaar via twee assen |
| type lamp | bouwlamp | lamp functie | in 2 trappen dimbaar |
| type lamp | LED | lengte | 158 mm |
| lampen aantal | 30 stuks | hoogte | 62 mm |
| brandduur | 9-18 h | breedte | 79 mm |
| lichtstroom | 500-1000 | temperatuurbereik | -10 °C tot +40 °C |
| dimbaar | ja | ip beschermingsklasse | 30: vreemd deeltje > 2,5 mm |
| afstraalhoek | 110 ° | garantie | 3 jaar |
| accutype | METABO/CAS | WEEE-apparaatsoort | lampen cat. 3 |
| vermogen accu | 5,2 Ah | gewicht | 0,12 kg |
| lamp uitrusting | haak | | |

Gerelateerde Producten

254550



stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm