

## Scangrip bouwlamp

### JUST CONNECT BASIC

30 lamp LED, met haak, straalhoek  
110 °

Artikelnummer: 254547



3 YEARS  
WARRANTY



bouwlamp

- hoogte x lengte x breedte 62 x 158 x 79 mm
- 30 lamp LED
- met haak
- brandduur 9 - 18 h
- straalhoek 110 °
- in 2 trappen dimbaar
- Draaibaar via twee assen
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie



gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	haak
type lamp	bouwlamp	lampkop uitvoering	Draaibaar via twee assen
type lamp	LED	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
lampen aantal	30 stuks	lengte	158 mm
brandduur	9-18 h	hoogte	62 mm
lichtstroom	500-1000	breedte	79 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	110 °	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
accutype	METABO/CAS	garantie	3 jaar
vermogen accu	5,2 Ah	gewicht	0,12 kg

## Gerelateerde Producten

254550



stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm