

kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 4400 / 3150 kg, nuttige lengte 1 m, kabel-Ø 18 mm, met haak met brede bek

Artikelnummer: 505012



Kabelstrop

met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 4400 / 3150 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 18 mm
- met haak met brede bek
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| hijswerktuig | aanslagmiddel | aantal bundels | 2 stuks |
| aanslagmiddel | kabelstrop | haaktype | haak met brede bek |
| draagvermogen (enkelvoudig direc | 4400 kg | kabel-Ø | 18 mm |
| draagvermogen 0-45° | 4400 kg | materiaal | staal |
| draagvermogen 45-60° | 3150 kg | norm | DIN EN 13414-1 // |

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| | | aanbevelingen FSA |
| nuttige lengte | 1 m | gewicht 7,82 kg |

Gerelateerde Producten

505032

extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 4400 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar