

## RAPIDLIFT pallethefwagen

**RAPID**  
LIFT

draagvermogen 2500 kg, vork  
lengte x breedte 910 x 160 mm,  
zwenkwielen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,  
vorkrollen tandem met  
polyurethaan-banden, breedte x Ø  
70 x 82 mm



Artikelnummer: 950892



## RAPIDLIFT Pallethefftruck

**Draagvermogen 2500 kg**

pallethefwagen



- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 910 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, verchroomd en gepolijst

- hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C
- lengte 1265 mm
- gewicht 68 kg







## Technische details





|                         |                       |                       |   |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| hijswerktuig            | hefwagen              | breedte zwenkwielen   | 50 mm   |
| hefwagentype            | pallethefwagen        | lengte                | 1265 mm   |
| draagvermogen           | 2500 kg               | stuuruitslag          | 180 °   |
| lengte vork             | 910 mm                | vork uitrusting       | klimwielen                                      |
| vorkbreedte             | 160 mm                | snelheffing           | nee   |
| draagbreedte            | 540 mm                | hydraulica uitrusting | overbelastingsbeveiliging                       |
| bediening heffing       | handmatig/hydraulisch | neerlaatfunctie       | regelbare daalinrichting                        |
| bediening wielonderstel | handmatig             | temperatuurbereik     | hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C |
| hefhoogte (min.)        | 85 mm                 | dissel                | functies heffen-rijden-neerlaten                |
| hefhoogte (max.)        | 205 mm                | materiaal             | staal   |
| materiaal zwenkwiel     | polyurethaan          | oppervlak vork        | m. poedercoating                                |
| materiaal vorkwielen    | polyurethaan          | kleur vork            | vermiljoen // RAL2002                           |
| vorkrol                 | tandem                | kleur dissel          | zwart   |
| diameter vorkwiel       | 82 mm                 | materiaal zuiger      | staal   |
| breedte vorkwiel        | 70 mm                 | oppervlak zuiger      | verchromd en gepolijst                          |
| diameter zwenkwielen    | 200 mm                | gewicht               | 68 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 100554 |  | rem voor pallethefwagen, voor Stuurwiel van polyurethaan                                 |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet  |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen  |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten            |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat  |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221381 |  | <p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p>   |
| 227875 |  | <p>lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood</p>   |
| 407817 |  | <p>opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p>                    |
| 626475 |  | <p>Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten</p> |