



Zum Produkt



Datenblatt

acs 1600 O3 - 2x warm - 3x varithek®

Die fahrbare Frontcooking Station mit innovativer Absaugtechnik.

Die fahrbare Station mit integrierter dreiseitiger Rand-Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“ inklusive Plasmatechnologie, komplett aus hochwertigem Edelstahl, bietet uneingeschränkte Flexibilität und Mobilität beim Kochen und macht Frontcooking zum Erlebnis – ganz ohne unerwünschte Gerüche.

Im Unterbau mit zwei Schrankfächern in der Kombination 2x warm, für extra Stau- und Funktionsraum. Jeweils mit 8 fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern & -thermoplates®, sowie Rosten bis GN 1/1.


Mit digitaler Steuerung und zuverlässigem mehrstufigem Filtersystem aus Fett-, Aktivkohle- und Schadstofffilter im Unterbau und patentierter Plasmatechnologie O3. Hierbei werden durch den Plasmagenerator nicht nur die Gerüche neutralisiert, sondern ebenso Bakterien und Mikroorganismen abgetötet.

Durch eine perfekt ausgelegte Luftführung mit 3-seitiger Randabsaugung (d3), werden die beim Zubereiten entstehenden Wrasen aus fett-, wasser- und geruchsbelastender Luft, dort beseitigt wo sie entstehen, mittels einem flammendurchschlagssicheren Hochleistungs-Wirbelstromfilter.

Die digitale Steuerung bietet verschiedene hilfreiche Funktionen, wie die Anzeige des Abnutzungsgrades der Filterelemente (Aktivkohlefilter), eine 4-stufige Absaugleistung, sowie eine Fehleranzeige mittels durchlaufendem Text. Verschiedenfarbige LED Leuchten zeigen Ihnen den Betriebszustand an, zudem ist ein Betriebsstundenzähler integriert und es gibt eine sichere Alarmierungsfunktion mit Summer.

TECHNISCHE MERKMALE

acs 1600 O3 - 2x warm - 3x varithek®



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1664 x 850 x 1300 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	240 kg
Anschlusswert	22.000 W
Nennspannung	3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart	CEE-Stecker 400V/32A
Kabellänge	3.000 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Schutzart	IPX4
Hygieneausführung	H3
Auflageabstand	37 mm
Anzahl Fächer	2
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Umgebungstemperatur	+5°C bis +40°C

Bestellnummer

91 14 04 08

VORTEILE

3-seitig verkleidete Station aus Edelstahl.

Abgesenkte Edelstahl-Abdeckung mit dichtgeschweißter Einstellnische.

2 GN-Schrankfächer in Hygieneausführung H3, selbstschließende Türen.

Optimale Hygiene durch 3-seitigen Hustenaufsatz.

Seitenwangen mit Hochleistungs-Fettabschneider, entnehmbare Fettauffangschalen.

Geräuscharmes Radialgebläse, patentierte Plasmatechnologie & Aktivkohlefilter, für Geruchsneutralisierung & Abtötung von Bakterien/Mikroorganismen.

Optimal, sicher fahrbar.

5 feuchtigkeitsgeschützten Steckdosen mit Klappdeckel.

Wirbelstromfilter spülmaschinentauglich.

Seitliche Spritzschutzscheiben einfach entnehmbar.

acs-Bauteile ohne Werkzeug herausnehmbar.