



Fassregal Typ FR-2014/4, für 4 Fässer à 200 Liter (ohne Kannenträger)


Bestell-Nr. 199-609-10



Fassregal Typ FR-2022/6G, für 6 Fässer à 200 Liter und Kleingebinde (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 199-617-10

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Typ FR, für 60-l und 200-l-Fässer

- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226)
- beliebige Kombination der Grund- und Anbaufelder
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen im Raster vom 50 mm höhenverstellbar
- verzinkte Auffangwanne und verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

ZUBEHÖR



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-10



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-10



Rollenauflage für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-10



Anfahrtschutzecke, Bestell-Nr. 203-606-10

Die Flexibilität des Systems ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Anpassungen an Ihre betrieblichen Anforderungen




Fassregal Typ FRP-2014/4 mit Regalwanne aus Kunststoff, für 4 Fässer à 200 Liter

Bestell-Nr. 201-613-10




Fassregal Typ FR-2522/9, für 9 Fässer à 200 Liter (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 199-625-10



i Fassregale jetzt auch mit Regalwannen aus Kunststoff lieferbar. Wir beraten Sie gern.




Durch die Kombination von Grund- und Anbaufeldern können Sie Ihre Lagerkapazitäten mühelos erweitern. Einfache Montage durch Schraub- und Steckverbindungen.

Wichtige Hinweise



siehe Seite 52



Typ	FR-2014/4	FR-2014/4G	FR-2014/6	FR-2022/6	FR-2022/6G
Lagerkapazität	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 60 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter
Anzahl	4	6	6	6	9
Fachmaße B x T [mm]	1400 x 800	1400 x 800	1400 x 800	2200 x 800	2200 x 800
Fachlast [kg]	700	700	1050	1050	1050
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350	350
Auffangvolumen [L]	410	410	410	560	560
Grundfeld					
Maße außen B x T x H [mm]	1600 x 1300 x 2200	1600 x 1300 x 2200	1600 x 1300 x 2200	2400 x 1300 x 2200	2400 x 1300 x 2200
Bestellnummer	199-609-10	199-611-10	199-613-10	199-615-10	199-617-10
Anbaufeld					
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1300 x 2200	1500 x 1300 x 2200	1500 x 1300 x 2200	2300 x 1300 x 2200	2300 x 1300 x 2200
Bestellnummer	199-610-10	199-612-10	199-614-10	199-616-10	199-618-10

Typ	FR-2514/6	FR-2514/6G	FR-2514/9	FR-2522/9	FR-2522/9G
Lagerkapazität	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 60 Liter	Fass à 200 Liter	Fass à 200 Liter
Anzahl	6	8	9	9	12
Fachmaße B x T [mm]	1400 x 800	1400 x 800	1400 x 800	2200 x 800	2200 x 800
Fachlast [kg]	700	700	1050	1050	1050
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350	350
Auffangvolumen [L]	410	410	410	560	560
Grundfeld					
Maße außen B x T x H [mm]	1600 x 1300 x 2700	1600 x 1300 x 2700	1600 x 1300 x 2700	2400 x 1300 x 2700	2400 x 1300 x 2700
Bestellnummer	199-619-10	199-621-10	199-623-10	199-625-10	199-627-10
Anbaufeld					
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1300 x 2700	1500 x 1300 x 2700	1500 x 1300 x 2700	2300 x 1300 x 2700	2300 x 1300 x 2700
Bestellnummer	199-620-10	199-622-10	199-624-10	199-626-10	199-628-10