


i Erdungszangen mit ATEX-Zulassung:



Geprüfte Edelstahlzangen in 2 optionalen Größen

- **Typ MD** (Medium-Duty, Öffnungswinkel ca. 15 mm) - für Fässer, Behälter bis zu 200 Liter
- **Typ HD** (Heavy Duty, großer Öffnungswinkel ca. 40 mm) - für größere Anlagenteile, Fässer und Behälter ab 200 Liter, IBC, Mischbehälter, Mobiltanks, Tankfahrzeuge etc.

Die Zangen dringen mit ihren spitzen Zähnen durch Fass-Beschichtungen und Verschmutzungen. Die starken Federn sorgen für den nötigen Druck.

Edelstahl-Erdungszangen mit hoher Lebensdauer und „Bissfestigkeit“ selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung.

Die ATEX-Edelstahlzangen erhalten Sie mit den Erdungsgeräten

ab Seite
395



Spiralerdungskabel gemäß ATEX mit 1 Erdungszange Typ MD und 1 Öse




Spiralerdungskabel mit 2 Erdungszangen Typ HD

Erdungskabel

- auch mit ATEX Zulassung: Ex II 1 GD T6

Vermeidet zuverlässig Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung

- geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
- chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
- ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
- Spiralkabel in 3 oder 5 m Länge



Anwendungsbeispiel mit 2 Spiralerdungskabeln.

Kabellänge [m]	3	5	3	5
Ausführung ohne ATEX	mit 1 Erdungszange und 1 Öse		mit 2 Erdungszangen	
Bestellnummer	117-406-J9	117-405-J9	117-404-J9	117-407-J9

Kabellänge [m]	3	5	3	5
Ausführung gemäß ATEX	mit 1 Erdungszange und 1 Öse		mit 2 Erdungszangen	
Bestellnummer Edelstahlzange Typ MD	201-352-J9	201-353-J9	165-871-J9	165-872-J9
Bestellnummer Edelstahlzange Typ HD	201-354-J9	201-355-J9	201-356-J9	201-357-J9

ZUBEHÖR



Wandhalter aus Edelstahl für bis zu 2 Erdungskabel (2 Zangen und 2 Ösen)

- praktisches und ordnungsgemäßes Aufbewahren der Kabel
- Anschlussmöglichkeit für kundenseitige Erdungsleiste
- somit nutzbar als Erdungspunkt in der Nähe des Abfüllbereichs

Bestell-Nr.
201-358-J9