

# KIPPBEHÄLTER TYP BK



## Das Original mit Abrollmechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannengeblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar (bis BK 110)

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Aufnahmen für Kran
- Aufnahme für Hebelroller
- Hebelroller Typ B2
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)

## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl



Typ BK mit Rollen (Zubehör)

Typ BK mit Deckel (Zubehör)

Typ BK mit Aufnahme für Hebelroller und Hebelroller Typ B2 (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BK 30	0,30	1150 x 850 x 945	750	163
BK 50	0,50	1430 x 850 x 1070	1000	217
BK 60	0,60	1430 x 950 x 1070	1000	225
BK 70	0,70	1430 x 1050 x 1070	1000	232
BK 80	0,80	1430 x 1150 x 1070	1500	245
BK 90	0,90	1430 x 1250 x 1070	1500	253
BK 100	1,00	1430 x 1400 x 1070	2000	261
BK 110	1,10	1430 x 1550 x 1070	2000	273
BK 120	1,20	1430 x 1650 x 1070	2000	279
BK 130	1,30	1430 x 1750 x 1070	2000	286
BK 140	1,40	1430 x 1850 x 1070	2000	294
BK 150	1,50	1430 x 1950 x 1070	2000	322
BK 160	1,60	1430 x 2050 x 1070	2000	330
BK 170	1,70	1430 x 2150 x 1070	2000	339
BK 180	1,80	1430 x 2250 x 1070	2000	347
BK 190	1,90	1430 x 2350 x 1070	2000	356
BK 200	2,00	1670 x 2150 x 1175	2000	391



Typ BK mit Aufnahmen für Kran (Zubehör)

Typ	A	B	C
BK 30 - 70	420	200	80
BK 80 - 200	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt