

Rollcart Stapelkarre



Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 158380



Rollcart ESD-Stapelkarre

Stapelkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Stapelkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	200 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	300 mm	Rad-Ø	250 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja

Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1200 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	530 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	510 mm
klappbar	nein	Gewicht	14,5 kg