

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 344393



Bauer Kippbehälter mit niedriger Bauform



Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 150 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Kippen über günstigen Drehpunkt
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	0,75 m³	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Höhe	680 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	1440 mm	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Breite	1280 mm	Einfahrbreite	495 mm
Traglast	1000 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material	Stahl	stapelbar	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	nestbar	nein
Wand Ausführung	Vollblech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippausführung	Kippen über günstigen Drehpunkt	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Gewicht	150 kg
unterfahrbar	ja		

Zubehör

344531		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,75 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau