


regalwerk

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1341 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 525265



[REGALWERK]



regalwerk Spanplatten-Steckregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld




- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1341 x 326 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 250 kg
- Fach Breite x Tiefe 1285 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details


| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Regaltyp | Lagerregal | Nutzung | beidseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Böden- / Ebenentyp | Holzboden |
| Regalfeld geeignet für (Branche/Bereich) | Grundfeld Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Höhe | 2000 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1341 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen |
| Tiefe | 326 mm | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast | 250 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 2000 kg | Anlieferung | vormontiert |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachbreite | 1285 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Fachtiefe | 300 mm | Gewicht | 57,07 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 525261 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 875 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525264 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1005 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525266 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1285 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 525268 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1695 x 326 mm, Fachlast 250 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 525367 |  | Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 1285 x 300 mm, Stärke 16 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 216063 |  | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 520053 |  | Eckenschutz, Form Kreis, Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 532431 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |