


Technisch specificatieblad

Buismanchet met 12 bevestigingslippen

Artikelnr. 7202219



Buismanchet voor brandbare buizen.
In de stalen behuizing zitten brandwerende lagen, in geval van brand branden de thermoplastische buizen dicht.
Bevestiging met pluggen of draadstangen M8.

CE

Brand-vlam vertragende

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7202219
Type	TCX-355
Dimensie	ø355mm
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	460,00 kg/100 st.

Technische gegevens

	Lengte	459,00 mm
	Breedte	459,00 mm
	Zijhoogte	51,50 mm
	Afmeting D	459,00 mm
	Afmeting d	370,00 mm
	Afmeting h	51,50 mm
	Vorm	Rond
	Manchetsluiting	plug
	Met bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
	Buisdiameter	355-357 mm
	Toebehoren nodig	<input checked="" type="checkbox"/>