


## Circulus Geborsteld Staal 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 297000  
 EAN: 7021982970009



### Elektrisch

System wattage: 19W  
 Spanning: 220-240V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1360lm  
 Werkzaamheid: 72 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
 Kleur: Geborsteld staal  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 45  
 Diameter (mm) D: 360  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.52 / 2.1

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 55



7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 9