

MarTool 107 G. Kemény gránit mérőlap

- Válogatott, finomszemcsés, fekete kemény gránit
- Sűrű kristályszerkezet, ezáltal nagy homogenitás
- 6–7 keménységi fok a Mohs-féle skálán
- A vizsgálófelület leppelt, matt selyemfényű, ezáltal tükrözésmentes
- Abszolút korrózióállóság
- Nem mágneses és elektromosan nem vezető
- A mérőeszközök és a vizsgálókészülékek könnyen tolatók rajta



Alkalmazás:

- Precíziós alkatrészekon végzett mérési feladatokhoz, előrajzolás, tusírozáshoz és leppeléshez
- **Összeállítási javaslat** (opcionális tartozékokkal):
–400 mm méretig munkapadon beállítható 107 Asa támaszokkal
–630 mm mérettől 107 Us alátét állvány, vagy 107 Ug tartószekrény

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4221500	4221501	4221502	4221503	4221504	4221505	4221506	4221507	4221508
Terméktípus		107 G								
Lemezvastagság mm-ben	mm	400 x 250	400 x 400	630 x 400	630 x 630	800 x 500	1000 x 630	1200 x 800	1500 x 1000	2000 x 1000
Lemezvastagság mm-ben	mm	60		80		100		150		200
Szabvány		DIN 876								
Osztálypontosság		00								
Síklapúság-tűrés		$t_1 = 2(1 + L/1000) \mu\text{m}$, L in mm								
Súly	kg	18	29	60	95	120	190	432	675	1200

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4221560	Biztonsági tartószekrény, 630 x 400 mm	107 Us
4221570	Biztonsági alátét állvány, 630 x 400 mm	107 Ug
4221069	Beállítható asztaltámasz	107 Asa
4221561	Biztonsági tartószekrény, 630 x 630 mm	107 Us
4221571	Biztonsági alátét állvány, 630 x 630 mm	107 Ug
4221562	Biztonsági tartószekrény, 800 x 500 mm	107 Us
4221572	Biztonsági alátét állvány, 800 x 500 mm	107 Ug
4221563	Biztonsági tartószekrény, 1000 x 630 mm	107 Us
4221573	Biztonsági alátét állvány, 1000 x 630 mm	107 Ug
4221564	Biztonsági tartószekrény, 1200 x 800 mm	107 Us
4221574	Biztonsági alátét állvány, 1200 x 800 mm	107 Ug
4221565	Biztonsági tartószekrény, 1500 x 1000 mm	107 Us
4221575	Biztonsági alátét állvány, 1500 x 1000 mm	107 Ug
4221566	Biztonsági tartószekrény, 2000 x 1000 mm	107 Us
4221576	Biztonsági alátét állvány, 2000 x 1000 mm	107 Ug



107 G;107 Us



107 Ug