

Elemek

Elemek

No.	Termékek	Alkatrész No.	Leírás
011263	Mérőóra	209-xxx	LCR-123A elem
055AA217D	Height Gauge	192-6xx	1 x CR-2.032
12BAA240D	SJ301	178-93x	
938882	Mikrométer/Tolómérő Magasságmérő Magasságmérő	Minden modell 192-6xx 570-xxx	SR-44 elem

Alátétek, ülékek

Keményfém betétes ülékek az 511-es sorozathoz

No.	Méréstartomány (belső)	Ülékek száma	Méréstartomány
21DZA213A	18/35 mm	1	18 mm
21DZA213B	18/35 mm	2	20 mm
21DZA213C	18/35 mm	3	22 mm
21DZA213D	18/35 mm	4	24 mm
21DZA213E	18/35 mm	5	26 mm
21DZA213F	18/35 mm	6	28 mm
21DZA213G	18/35 mm	7	30 mm
21DZA213H	18/35 mm	8	32 mm
21DZA213J	18/35 mm	9	34 mm
21DZA232A	35/60 mm vagy 50/150 mm	1	35 mm vagy 50 mm
21DZA232B	35/60 mm vagy 50/150 mm	2	40 mm vagy 55 mm
21DZA232C	35/60 mm vagy 50/150 mm	3	45 mm vagy 60 mm
21DZA232D	35/60 mm vagy 50/150 mm	4	50 mm vagy 65 mm
21DZA232E	35/60 mm vagy 50/150 mm	5	55 mm vagy 70 mm
21DZA232F	35/60 mm vagy 50/150 mm	6	60 mm vagy 75 mm
21DZA232G	50/150 mm	7	80 mm
21DZA232H	50/150 mm	8	85 mm
21DZA232J	50/150 mm	9	90 mm
21DZA232L	50/150 mm	10	95 mm
21DZA232M	50/150 mm	11	100 mm
102178	Hosszabbító 35/150 mm-heu		Hossz 50 mm

Tárcsák az 511-es sorozathoz

Tartomány	Tárcsa 0.5 mm	Tárcsa 1 mm	Tárcsa 2 mm	Tárcsa 3 mm
	No.	No.	No.	No.
18/35 mm	205623	205624	—	—
35/60 mm, 50/150 mm	205457	205458	205459	205460