



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B1215V Sackkarre



Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	350
Schaufelbreite (mm)	450
Schaufeltiefe (mm)	150
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamttiefe (mm)	565
Gesamthöhe (mm)	1200
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	19
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976012155